




Détails

Les barrières d'arrêt WEMAS peuvent être mises en place rapidement et facilement, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent. Les pieds de support interchangeable et les connexions standard à crochets et oeilletons le permettent. Avec un adaptateur de plaque de base approprié, la barrière peut également être utilisée en combinaison avec des plaques de base. La barrière WEMAS est testée et approuvée selon la norme TL-barriers 97 ainsi que la norme ZTV-SA pour une installation avec 2 plaques de base K2. Les raccords de lampes soufflées en permanence et le HD-PE stabilisé aux UV rendent la barrière extrêmement robuste et résistante.

Numéro d'article : 305.560433.16.02

Faits marquants

- ✓ en plastique résistant aux UV
- ✓ avec tenons pour lampes, crochets de suspension et pieds rotatifs intégrés

Spécifications

Pied	Rotatif avec pièce de jonction
Couleur	Blanc trafic
Type du film	RA2B
Couleur du film	blanc
Hauteur du film	100 mm
Largeur de film	1.600 mm
Film	à une face
Matériel	HDPE
Poids	13,00 kg
Hauteur	1.100 mm
Largeur	50 mm
Longueur	1.760 mm

Personnalisable	Oui
-----------------	-----